

Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1750 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 219008



Werktisch

Grundelement

Montagetisch















- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1750 x 750 mm
- Traglast 500 kg
- Plattenstärke 40 mm
- Grundelement
- Platte aus Buche-Multiplex
- 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- U-Profil
- mit Bodenausgleichsschrauben
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Gestellform | 4-Fußgestell |
| Tischtyp | Montagetisch | Material Gestell | Stahl |
| Tischelement | Grundelement | Oberfläche Gestell | einbrennlackiert |
| Höhe | 850 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 1750 mm | Rohrform | U-Profil |

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| Tiefe | 750 mm | Unterbau | Bodenausgleichsschrauben |
| Traglast | 500 kg | fahrbar | nein |
| höhenverstellbar | nein | Ausführung | leichtes Gestell |
| elektrisch leitend | nein | Garantie | 3 Jahre |
| Material Platte | Buche-Multiplex | Gewicht | 64 kg |
| Stärke Platte | 40 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 219824 |  | Anbautisch, für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1750 x 750 mm, Traglast 500 kg, Platte aus Multiplex geschliffen in Dekor Buche, 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau, U-Profil |
| 504806 |  | Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1750 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 504812 |  | Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1750 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 504817 |  | Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Länge 400 x 1750 mm, In RAL7035 Lichtgrau |
| 521684 |  | Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1750 x 300 mm |
| 521686 |  | Ständer für Aufbauten, Höhe 850 mm, Aus Stahl |
| 521688 |  | Ständer für Aufbauten, Höhe 1300 mm, Aus Stahl |
| 524515 |  | Ständer für Aufbauten, Höhe 1100 mm, Aus Stahl |
| 590899 |  | Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1750 x 500 mm |
| 590946 |  | Abrolleiste für Montagetisch, Höhe x Tiefe 90 x 15 mm, Aus Holz |
| 590968 |  | Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 590979 |  | Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Höhe 350 mm, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 591086 |  | Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 120 mm |
| 591111 |  | Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 240 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspanbacken, Aus Stahl in blau |
| 218978 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1250 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |