

bott

Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Stahl, Ausstattung: 1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen



Artikelnummer: 231780

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Stahl
- Ausstattung: 1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert





Technische Details

Möbeltyp Tisch

Oberfläche Gestell pulverbeschichtet

Tischtyp	Werkbank	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	910 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	600 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
höhenverstellbar	nein	fahrbar	ja
Werkbank Ausstattung	1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Material Platte	Stahl	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	60,962 kg

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen