

## Casoo Bockrolle



Traglast 800 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243681



### Bockrolle

- Traglast 800 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	800 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	60 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	2,846 kg