




Anwendung



Die ECO-Griffstopfen GPN 480 sind als Kappe oder Stopfen anwendbar und schützen Außengewinde, Bolzen und Leitungen und Innengewinde und Bohrungen. Beim thermogeformten Griffstopfen reduziert sich der Materialeinsatz um bis zu 70 %. Das stapelbare Design führt zu einer Reduzierung des Transport- und Lagervolumens um bis zu 75 %. Die Grifffläche ermöglicht eine sehr schnelle Demontage.



PS
gelb

| Artikel | A | B | C | D | E | G | H | N | Neuware |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|-------------|
| GPN 480 C 585 | 70,2 | 56,4 | 58,6 | 57,9 | 55,9 | 22,5 | 15 | 58 | 48005850000 |
| GPN 480 C 598 | 70,2 | 57,7 | 59,9 | 59,2 | 57,3 | 22,5 | 15 | 58 | 48005980000 |
| GPN 480 C 611 | 70,2 | 59 | 61,3 | 60,3 | 58,5 | 22,5 | 15 | 58 | 48006110000 |
| GPN 480 C 624 | 82 | 60,3 | 62,5 | 61,8 | 59,8 | 22,5 | 15 | 64 | 48006240000 |
| GPN 480 C 635 | 82 | 61,4 | 63,6 | 62,9 | 60,9 | 22,5 | 15 | 64 | 48006350000 |
| GPN 480 C 648 | 82 | 62,7 | 64,9 | 64,2 | 62,2 | 22,5 | 15 | 64 | 48006480000 |
| GPN 480 C 660 | 82 | 63,9 | 66,1 | 65,4 | 63,3 | 22,5 | 15 | 64 | 48006600000 |
| GPN 480 C 673 | 82 | 65,4 | 67,5 | 66,9 | 64,9 | 22,5 | 15 | 64 | 48006730000 |
| GPN 480 C 686 | 82 | 66,5 | 68,7 | 67,9 | 66 | 22,5 | 15 | 66 | 48006860000 |
| GPN 480 C 699 | 82 | 67,8 | 70 | 69,2 | 67,3 | 22,5 | 15 | 66 | 48006990000 |
| GPN 480 C 712 | 82 | 69,1 | 71,3 | 70,5 | 68,6 | 22,5 | 15 | 66 | 48007120000 |
| GPN 480 C 725 | 82 | 70,4 | 72,5 | 71,8 | 69,9 | 22,5 | 15 | 66 | 48007250000 |
| GPN 480 C 738 | 82 | 71,7 | 73,9 | 73,1 | 71,2 | 22,5 | 15 | 66 | 48007380000 |
| GPN 480 C 751 | 92 | 73 | 75,2 | 74,4 | 72,5 | 22,5 | 15 | 71 | 48007510000 |
| GPN 480 C 768 | 92 | 74,3 | 76,9 | 76,1 | 73,8 | 25,4 | 18 | 71 | 48007680000 |
| GPN 480 C 785 | 92 | 75,9 | 78,6 | 77,8 | 75,5 | 25,4 | 18 | 71 | 48007850000 |
| GPN 480 C 802 | 92 | 77,7 | 80,3 | 79,5 | 77,2 | 25,4 | 18 | 71 | 48008020000 |
| GPN 480 C 819 | 92 | 79,4 | 81,9 | 81,2 | 78,9 | 25,4 | 18 | 71 | 48008190000 |
| GPN 480 C 836 | 101 | 81,1 | 83,7 | 82,9 | 80,6 | 25,4 | 18 | 76 | 48008360000 |
| GPN 480 C 853 | 101 | 82,8 | 85,4 | 84,7 | 82,3 | 25,4 | 18 | 76 | 48008530000 |
| GPN 480 C 870 | 101 | 84,4 | 87,1 | 86,3 | 83,9 | 25,4 | 18 | 76 | 48008700000 |
| GPN 480 C 887 | 101 | 86,2 | 88,7 | 88 | 85,7 | 25,4 | 18 | 76 | 48008870000 |
| GPN 480 C 902 | 101 | 87,7 | 90,3 | 89,5 | 87,2 | 25,4 | 18 | 76 | 48009020000 |
| GPN 480 C 917 | 101 | 89,1 | 91,7 | 91 | 88,6 | 25,4 | 18 | 76 | 48009170000 |
| GPN 480 C 934 | 112 | 91 | 93,5 | 92,7 | 90,3 | 25,4 | 18 | 81 | 48009340000 |
| GPN 480 C 951 | 112 | 92,7 | 95,3 | 94,3 | 91,9 | 25,4 | 18 | 81 | 48009510000 |
| GPN 480 C 969 | 112 | 94 | 96,9 | 96,2 | 93,4 | 28,4 | 21 | 81 | 48009690000 |
| GPN 480 C 990 | 112 | 96,1 | 99,1 | 98,3 | 95,5 | 28,4 | 21 | 81 | 48009900000 |
| GPN 480 C 1007 | 112 | 97,6 | 100,8 | 100 | 97,1 | 28,4 | 21 | 81 | 48010070000 |
| GPN 480 C 1025 | 118 | 99,6 | 102,6 | 102,3 | 99,1 | 28,4 | 21 | 84 | 48010250000 |
| GPN 480 C 1046 | 118 | 101,6 | 104,6 | 104,3 | 101,1 | 28,4 | 21 | 84 | 48010460000 |
| GPN 480 C 1076 | 118 | 104,6 | 107,6 | 107,4 | 104,1 | 28,4 | 21 | 84 | 48010760000 |
| GPN 480 C 1088 | 118 | 105,8 | 108,8 | 108,5 | 105,3 | 28,4 | 21 | 84 | 48010880000 |
| GPN 480 C 1109 | 132 | 107,9 | 110,9 | 110,6 | 107,3 | 28,4 | 21 | 91 | 48011090000 |
| GPN 480 C 1129 | 132 | 109,7 | 112,9 | 112,1 | 109,1 | 28,4 | 21 | 91 | 48011290000 |
| GPN 480 C 1145 | 132 | 111,4 | 114,5 | 114,1 | 110,9 | 28,4 | 21 | 91 | 48011450000 |

ECO-Griffstopfen

GPN 480



poepplmann.com/de/gpn480



PS
gelb

| Artikel | A | B | C | D | E | G | H | N | Neuware |
|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|----|----|-------------|
| GPN 480 C 1170 | 132 | 113,7 | 117,1 | 116,2 | 113,2 | 31,3 | 24 | 91 | 48011700000 |
| GPN 480 C 1195 | 132 | 116,1 | 119,5 | 119 | 115,6 | 31,3 | 24 | 91 | 48011950000 |
| GPN 480 C 1219 | 132 | 118,5 | 121,9 | 121,1 | 118 | 31,3 | 24 | 91 | 48012190000 |
| GPN 480 C 1231 | 142 | 119,8 | 123,2 | 122,2 | 119,1 | 31,3 | 24 | 96 | 48012310000 |
| GPN 480 C 1256 | 142 | 122,2 | 125,6 | 124,8 | 121,6 | 31,3 | 24 | 96 | 48012560000 |
| GPN 480 C 1280 | 142 | 124,4 | 128 | 127,2 | 123,7 | 31,3 | 24 | 96 | 48012800000 |
| GPN 480 C 1306 | 142 | 127 | 130,5 | 130 | 126,4 | 31,3 | 24 | 96 | 48013060000 |

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte oder Streifen zulässig. Bedingt durch den Fertigungsprozess können Fasern und Haltepunkte an der Schnittkante auftreten. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.

Bis zu 70 % geringerer
Materialeinsatz



Zeitsparender.

Schnelle Demontage durch
handliche Griffflasche.



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen
oder Kappe.



Stapelbar.

Bis zu 75 % weniger Transport- und
Lagervolumen durch stapelbares
Design.