



MODULAIRE VERDELER

AK 42 Plus



AK 42 Plus

Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 750 x 155 mm
Artikelnummer: 73364201

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, 3 rijen, 42 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, bovenkant met membraaninvoeringen, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren

met extra aansluitruimte, met 35 mm DIN-rail, zonder PE/N railklem



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	730 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat,

Certificaten



Toebehoren

- AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak
- AK3 TW - Scheidingswand
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail
- AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen
- AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos
- AK3 KS M50 - Kopperset horizontaal
- AK AS - Afdekstrips
- AK AS-v - Afdekstrips
- AK SGA-1 - cilinderslot
- AK SGA-2 - cilinderslot
- KLS N 35 - klemblok



MODULAIRE VERDELER

AK 42 Plus

	transparant	KLS PE 35 - klemblok
Andere eigenschappen		KST M25-33 - koppelstukken
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	AK 14 PEN-SL - klemrail
Beschermingsgraad:	IK08	AK 28 PEN-SL - klemrail
Koppelbaar:	Ja	
Zware metalen-vrij:	Ja	
PVC-vrij:	Ja	
Siliconenvrij:	Ja	
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C	
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C	
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C	
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	90%	
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	
Kleur:	grijs	
doorslagspanning AC:	1000 V	
doorslagspanning DC:	1500 V	
verzegelset:	Ja	
functiebehoud:	zonder	
Aantal automaatplaatsen:	42	
EMC-uitvoering:	neen	
met slot:	neen	