

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen

550-22002

4 jaar
garantie

Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 130° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Deze videobuitenpost heeft 2 verlichte aanraaktoetsen. Het unieke verlichtingsconcept (patent pending) zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. In combinatie met het touchscreen (of smartphone of tablet) als videobinnenpost kan met de videobuitenpost toegangscontrole in een Niko Home Control installatie worden geïntegreerd. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.



Technische gegevens


Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen.

- Afmetingen frontplaat: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
 - 5 MP HD-kleurencamera
 - Lichtgevoeligheid camera: 1 lux
 - Camerahoek: 130°
- Draadtechniek: IP-bekabeling
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP53
- Markering: CE



niko

Afmetingen



Aansluitschema

