

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130,  
kanaalhoogte 70  
Artikelnr. 6274500



GK wandgoot van loodvrij polyvinylchloride, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. De GK wandgoot heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De systeemopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingsspaar voorgemonteerd. De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.




**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

Bestelnr.	6274500
Type	GK-70130RW
Omschrijving 1	wandkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Dimensie	70x130x2000
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	152,00 kg/100 m

## Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	130,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalhoogte	70,00 mm
Kanaalhoogte	130,00 mm
Kanaalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	<input type="checkbox"/>

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 130,  
kanaalhoogte 70  
Artikelnr. 6274500



## Technische gegevens

Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>