

Artikelnummer: 127023

Kurzbeschreibung: Industria'«le kraanweegschaal KERN HFM 5, max. 5000 kg

Langbeschreibung: Industria'«le kraanweegschaal KERN HFM, tot 10 t: Voorzien van draaibare haak met borgsluiting, een zelfverlichtend led-display, cijferhoogte 30 mm en een led-laadcontrole van de accu. De gebruiksduur bedraagt ca. 60 uur, de oplaadtijd via de adapter neemt 12 uur in beslag. Met data-hold-functie: de gewichtswaarde wordt via de hold-toets zo lang "bevroren" tot de hold-toets opnieuw ingedrukt wordt. De nauwkeurigheid bedraagt 0,2% van het max. weegbereik. Infrarood-afstandsbediening standaard uitvoering met bereik van ca. 20 m alle functies behalve "ON/OFF" selecteerbaar inclusief batterij size AAA (2 x 1,5 V) afm.: b 48 x d 10 x h 95 mm **DKD-kalibratiecertificaat** - op aanvraag - tegen meerprijs mogelijk (a.u.b. gelijk meebestellen, achteraf niet mogelijk!) **Model HFM 5** - • weegbereid: max. 5000 kg - • schaalind.: 500 g - • gewicht: ca. 23 kg - • afm. behuizing: b 300 x d 190 x h 230 mm - • afm. totaal: *A* 75/*B* 50/*C* 650/*D* 730 mm

