

Artikelnummer: 73624

Kurzbeschreibung: Kiepbak type GU, 500 liter, grijs

Langbeschreibung: Kiepbak type GU, 500 liter: Voor toepassingen waarbij een lage totale hoogte van belang is, bijvoorbeeld op machinetafels, ponsen, enz. Gunstige kantelhoek resulteert in een volledige lediging. Ontgrendeling van de vorkheftruckzitting door middel van een trekkabel. Door de mast te laten zakken, wordt de container weer in de laadpositie gezet. Met glij- en ontgrendelingsbescherming.

Constructie: plaatdikte 3 mm, bovenrand verstevigd

Kleuren: oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.

500 liter

Buitenafmetingen: L 1440 x B 780 x H 680 mm.

Draagvermogen: 1000 kg

Gewicht: gelakt 121 kg, verzinkt 133 kg.

CE-markering

Ta'œV-getest

Verkrijgbaar tegen meerprijs: olie- en waterdicht lassen van de container (zie toebehoren).

