

Artikelnummer: 97809

Kurzbeschreibung: Aluminium laadbrug type SKB, type 1, 48 kg

Langbeschreibung: Aluminium laadbrug type SKB: [ul]Belastbaarheid: 4000 kgOpzij te verschuivenRijvlak van antislipprofielStalen delen verzinktGeleiderail wordt op het U-profiel gelastMontagehandleiding is bijgevoegdUniforme breedte: 1500 mm[ul]Type 1[ul]Afm. (l x h): 565 x 70 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 48 kg[ul]Type 2[ul]Afm. (l x h): 815 x 100 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 56 kg[ul]Type 3[ul]Afm. (l x h): 1065* x 130 mm, draagvermogen: 4000 kg, gewicht: 72 kg[ul]Type 4[ul]Afm. (l x h): 1315* x 165 mm, draagvermogen: 3000 kg, gewicht: 84 kg[ul]Type 5[ul]Afm. (l x h): 1565* x 195 mm, draagvermogen: 3000 kg, gewicht: 94 kg[ul]*Met verenliftDe benodigde geleiders zijn alleen in volle meters leverbaar(1000, 2000 en 3000 mm lengte). A.u.b. bij uw bestelling aangeven!

