

SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 10P 100m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 010 7010
Beschreibung	SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 10P 100m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09180107010

Ausführung

Kabellänge	100 m
Anzahl der Adern	10
Adernaufbau	AWG 28/7
Schirmung	geschirmt

Technische Kennwerte

Wellenwiderstand	100 Ω
Grenztemperatur	-30 ... +75 °C unbewegt -20 ... +75 °C bewegt
Leiterwiderstand @ 20 °C	$\leq 216 \Omega/\text{km}$

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Normen	UL 1581 UL PLCC, CL2
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	7.300 g
Nettogewicht	57 g/m
Ursprungsland	USA
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140024366
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)