

1445730-1 ✓ AKTIV

AMP | AMP CPC

Interne TE-Nummer 1445730-1

Unscreened Circular Connector Backshells & Clamps, Cable Clamp,
Size 8, Straight, Individual, 1/2-20 UNEF-2B, AMP CPC

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Rundsteckverbinder > Zubehör für Rundsteckverbinder > Ungeschirmte Abdeckkappen und Kabelklemmen für Rundsteckverbinder



Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: **Kabelklemme**

Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße: **8**

Gehäuseausrichtung: **Gerade**

Geeignet für Kabeldurchmesser (max.): **4.4 mm [.453 in]**

Schutzkappe: **Ohne**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schutz-Zugentlastungszubehörtyp	Kabelklemme
Schutzkappe	Ohne

Sonstige Eigenschaften

Primärproduktmaterial	Thermoplast
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

Gewindegröße der Schraube und Bohrung	1/2-20 UNEF-2B
---------------------------------------	----------------

Gehäusemerkmale

Gehäuseausrichtung	Gerade
--------------------	--------

Abmessungen

Geeignet für Kabeldurchmesser (max.)	4.4 mm[.453 in]
--------------------------------------	-----------------

Betrieb/Anwendung

Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße	8
---	---

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
Verpackungsmethode	Individuell

Produkt-Compliance


[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **AMP CPC**



Abdichtungsschläuche(2)



Adapter für Rundsteckverbinder(7)



Dichtungen für Rundsteckverbinder(36)

Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge
(1)Kappen und Abdeckungen für
Rundsteckverbinder(16)Kappen und Zugentlastung für
Rundsteckverbinder(6)

Kodierstifte für Rundsteckverbinder(2)

Komponenten für Rundsteckverbinder
(3)



Kontakte für Leistungssteckverbinder(6)



Runde Leistungssteckverbinder(459)

Ungeschirmte Abdeckkappen und
Kabelklemmen für Rundsteckverbinder
(56)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1445389-1
Mini CPC-SteckverbinderTE Teilnr.:282825-2
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 2P.5,TE Teilnr.:2-380937-0
MR SPLT GROMET .312 DIA BLK LF

Dokumente

Produktzeichnungen

[STRN RELIEF ASY,STRT SIZE 8](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

Englisch

[Kundenmodell](#)

[ENG_CVM_1445730-1_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_1445730-1_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_1445730-1_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1445730-1_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1445730-1_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1445730-1_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

Englisch

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

Deutsch

[1-1773902-9_CPC_Catalog](#)

Japanisch

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[Product Compliance](#)

Englisch

[Product Compliance](#)

Englisch

1445730-1

Unscreened Circular Connector Backshells & Clamps, Cable Clamp, Size 8, Straight,
Individual, 1/2-20 UNEF-2B, AMP CPC

