

Funk-Türklingelset

Stummschaltfunktion & visueller Alarm

Dieses drahtlose Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 175m und 8 Melodien mit Lautstärkereglern. Eine Türklingel ist batteriebetrieben und die andere ist steckbar. Die Klingeltaste verfügt beim Drücken über eine LED-Bestätigung.



Anzahl der Melodien	8
Reichweite	175 m
Blinklicht	Ja
Stummschaltfunktion	Ja
Anzeige: Akku bitte laden!	Ja
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Verbesserte Tonqualität	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 4-Schritte
Stromversorgung Türklingel	Batterie und Stecker
Dezibel	85 dB
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Micro-USB-Anschluss	Ja
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

DBY-23514 BY514



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 23.8 x 7.73 | EAN-Nr. Produkt: 8711658441481
 Bruttogewicht (kg): 0.25 | Nettogewicht (kg): 0.25

Umkarton: h x b x D (cm): 44.5 x 52 x 57.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658441344
 Bruttogewicht (kg): 7.2

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 144 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 2 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 4800 / 9600 / 10560

