

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 100  
Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig,  
Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=40A Überlastschutz  
Ir=16A...40A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In,  
Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem  
Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar  
I<sub>g</sub>=0,4... 1 x In, t<sub>g</sub>=0,05-0,8s  
SPANNUNGS AUSLOESER LINKS 208-277 V AC 50/60  
HZ

### Weitere Informationen

**Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com>