

Bauer

Mini-Kippbehälter

MGU 230

Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 680 mm, Inhalt 0,23 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 218109

Bauer Mini-Kippbehälter MGU 230

Mini-Kippbehälter

- extra niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 450 x 1385 x 680 mm
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Inhalt 0,23 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 90 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 10 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Unterbau Einfahrtaschen



Technische Details

Behältertyp Kippbehälter



Kippsicherung Kippsicherung gegen

		Abrutschen
Inhalt	0,23 m³	unterfahrbar ja
Höhe	450 mm	Unterbau Einfahrtaschen
Länge	1385 mm	Einfahrtaschenhöhe 60 mm
Breite	680 mm	Einfahrtaschenbreite 200 mm
Traglast	750 kg	Einfahrtaschenabstand 10 mm
Bauart	extra niedrige Bauform	Ablasshahn nein
Schüttkantenhöhe	350 mm	Sicherheitsausstattung Behälter Sicherungskette
Material	Stahl	stapelbar nein
Material Verarbeitung	verschweißt	nestbar nein
Materialstärke Wanne	3 mm	Gefahrstoffeignung nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Oberfläche verzinkt
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung verzinkt
Kippfunktion	manuell	Deckel als Zubehör (nicht enthalten)
Kippausführung	Abrollautomatik	Gewicht 90 kg

Zubehör

218133		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Mini-Kippbehälter 0,23 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
218137		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Mini-Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Dazu passt auch ...

525102		Abdeckhaube, für 2 gestapelte Gitterboxen, Höhe x Länge x Breite 1930 x 1250 x 850 mm, in braun
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm