

## Gedore

**GEDORE 248 H-70**

**Rückschlagfreier**

**Schonhammer Ø 70 mm**

Artikelnummer: 249834

**GEDORE**



### Technische Details

Gesamtbreite [mm]	150 mm	Magnet	nein
1000 V isoliert	nein	Härte [Shore-D]	75 Shore-D
VDE zertifiziert	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Stielmaterial	Hickory

Netto-Gewicht [kg]	2,26 kg	Gesamtlänge [mm]	380 mm
Gesamthöhe [mm]	72 mm	Material	Polyamid (PA)
Ausführung	Splinterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Kopf-Ø 1 [mm]	70 mm		