


HSM SECURIO B32

5,8 mm

HSM®



Artikelnummer	1821111	Durchsatzleistung pro h	49 kg
EAN Code	4026631025102	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320703
Schnittart	Streifenschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2	Spannung	230 V
Schnittbreite	5,80 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittleistung (80g/m ²)	25 - 27 Blatt	Tiefe	398,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	28 - 30 Blatt	Breite	497,0 mm
Eingabebreite	310,0 mm	Höhe	793,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	82,0 l	Gewicht	25,5 kg
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.