


Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® III RC Mini Stripe




Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
	66000361	66000362	66000363
Artikelnummer / Item no.	66000361	66000362	66000363
Bauform / Version	unvergossen unsealed	Gehäuse/vergossen housing/silicone sealed (Slave)	Gehäuse/vergossen Housing/silicone sealed (Master)
Betriebsspannung / Operating voltage	6-24V DC		
Eigener Stromverbrauch / Own current drain	ca. 10 – 20mA		
Max. Strom / Max. current	3x2A		
Max. Temperatur / Max. temperature tc	60°C		
Umgebungstemp. / Ambient temp. ta	0°C –max.50°C (empfohlen / recommended ≤30°C)		
Modulationsfrequenz / Modulation frequency	120Hz - max. 240Hz		
Funkfrequenz / Radio frequency	868.3 Mhz		
Dimmstufen / Dimming levels	8		
Abmessungen L x B x H / Dimensions L x W x H	35x20x19mm	39x21x20mm	
Beschreibung / Description	- Gleiche Eigenschaften wie Chromoflex III RC (außer Abmessung und max. Leistung) - per Funk ansteuerbar/vernetzbar Die vergossenen Versionen sind in den Einstellungen nicht mehr veränderbar!		
	- Same characteristics as Chromoflex III RC (except dimensions and max. power) - in selectable form via radio and easy to network The settings of the silicone sealed versions are not changeable !		



vergossene Versionen :
 sealed versions :



Abmaße

Dimensions:

