

RHINO™ M1011

METALL-BAND-SCHRIFTPRÄGER



RHINO™ M1011

Metallband-Schriftpräger.

Innovation, die vor 50 Jahren begann und noch heute andauert. Der RHINO™ M1011 wurde für hohe Leistung in rauen und harten Umgebungen entwickelt. Die Etiketten halten den härtesten Umweltbedingungen auf Offshore-Plattformen, an Arbeitsorten in der Schifffahrt und der Industrie stand.

Merkmale:

- Aufgaben in der Industrie und in Fabriken werden durch diesen widerstandsfähigen Metall-Band-Schriftpräger aus Aluminiumguss erleichtert.
- Geprägte Zeichen bieten Sichtbarkeit bei Anwendungen, die Schmutz und Farbe ausgesetzt sind.
- Tragbarer Metall-Band-Schriftpräger für das Schriftprägen mit benutzerspezifischer Länge vor Ort.
- Hervorragende Haltbarkeit: bedruckt 12 mm breite Metall-, Aluminium- und Vinylbänder, die Wetter, Temperatur und Korrosion standhalten.
- Scherenschneide an der Vorderseite mit abgerundeten Ecken für schnelle, einfache und sichere Anwendung.
- Integrierter Locher, dank dem Sie Etiketten mit Nägeln und Schrauben befestigen können.
- Schlitzlocher für Kabelbinder für das Markieren von Kabeln.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:


- Robuster Hartschalenkoffer
- M1011 Schriftprägewerkzeug
- 1 Rolle 12 mm x 4,80 m Aluminiumband ohne Kleber
- 1 Rolle 12 mm x 6,40 m Edelstahlband ohne Kleber
- 1 Seitenverkehrtes Zeichenrad
- 1 horizontales Zeichenrad

RHINO ™
PROFESSIONAL LABELLING TOOLS
HOW DO YOU SIGN YOUR WORK?™

M1011

M1011-Bänder:

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien, extremen Wetterbedingungen, sehr hohen und niedrigen Temperaturen und Abrieb.
- Edelstahlbänder sind so konzipiert, dass sie Korrosion in Schifffahrt und Industrie standhalten.



Schlitz für Kabelbinder

Integrierter Locher

FARBE	MATERIAL	ARTIKELNUMMER	BREITE x LÄNGE
	Aluminium mit Kleber	S0720180 35800	12 mm x 3,65 m
	Aluminium ohne Kleber	S0720160 31000	12 mm x 4,80 m
	Edelstahl ohne Kleber	S0720170 32500	12 mm x 6,40 m

farbiges PVC-Band in rot, orange, grün, blau, gelb und schwarz ebenfalls erhältlich

Produktspezifikation:

- Artikelnummer: S0720090 / 101110
- Produktmaße: Länge:320 mm
Breite:130 mm
Höhe:120 mm
- Maße Master-Karton: Länge:350 mm
Breite:450 mm
Höhe:150 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Versandkartonmenge: 3 Einheiten



Weitere Informationen oder die Adresse des nächstgelegenen M1011-Händlers finden Sie unter www.dymo.com. Oder telefonisch unter 069 66 56 85 29.

DYMO

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas - Belgium
www.dymo.com

© 2008 DYMO - Made in Belgium

A **NewellRubbermaid** Company