



Referencia	Potencia	R	Casquillo	Cod.EAN
2000563	30W	R39	E14	8 436021 945631
2000564	25W	R50	E14	8 436021 945648
2000565	40W	R50	E14	8 436021 945655
2000566	60W	R50	E14	8 436021 945662
2000567	40W	R63	E27	8 436021 945679
2000568	60W	R63	E27	8 436021 945686
2000569	60W	R80	E27	8 436021 945693
2000570	100W	R80	E27	8 436021 945709
2000571	60W	R90	E27	8 436021 945716
2000572	100W	R90	E27	8 436021 945723

Lámpara reflectora mate. 220-240V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Cod.EAN
2000445	10W	E14	8 436021 944450
2000446	15W	E14	8 436021 944467
2000447	25W	E14	8 436021 944474

Lámpara frigorífico, tipo tubular. 220-240V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Cod.EAN
2000448	15W	E14	8 436021 944481
2000449	25W	E14	8 436021 944498

Lámpara frigorífico, tipo pebetera. 220-240V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Cod.EAN
2000581	40W	E14	8 436021 945815

Lámpara tubular clara para campana extractora. 220-230V.
Soporta hasta 300° de temperatura.



Referencia	Potencia	Casquillo	Cod.EAN
2000582	15W	E14	8 436021 945822
2000583	25W	E14	8 436021 945839

Lámpara PYGMY clara para hornos. 220-230V.
Soporta hasta 300° de temperatura.