



2118



2120

**2118  
Gabelhubwagen**

kurze Ausführung,  
Gabellänge 800 mm.  
Lenkräder Vollgummi  
200 x 50 mm, Gabelrollen  
Nylon Single 80 x 93 mm.  
Besonders auf engem Raum  
und LKW geeignet.

**2120**

Niedrige Ausführung,  
abgesenkte Höhe 55 mm.  
Hubbereich 55-175 mm, für  
Unterfahrhöhen ab 57 mm  
geeignet. Lenkräder Vollgummi  
180 x 50 mm, Gabelrollen  
Nylon Tandem 51 x 60 mm.



2116-15 | 2116-18 | 2116-20



2122 Gabelhubwagen mit Waage

**2116-15 | 2116-18 |  
2116-20**

überlange Ausführung,  
Gabellänge 1500, 1800 oder  
2000 mm. Lenkräder Vollgummi  
200 x 50 mm, Gabelrollen  
Nylon Tandem 80 x 70 mm.  
Reduzierte Tragkraft!

**2122  
Gabelhubwagen  
mit Waage**

Wiegebereich 1 – 2000 kg, mit  
einer Genauigkeit von  $\pm 0,1\%$ .  
Abstufung 1 kg.  
LCD-Anzeige mit 18 mm hohen  
Ziffern, Touch-Panel mit An-/  
Aus- und Tara-Taste, Stromver-  
sorgung durch 4 x 1,5-V-AA-  
Batterien, Schutzklasse IP 65.  
Lenkräder  $\varnothing \times B = 180 \times 50$  mm  
Gabelrollen  $\varnothing \times B = 70 \times 70$  mm  
Tragbreite 550 mm



Gabelhubwagen mit Waage

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Gesamtlänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg
Gabelhub- wagen	2118	2500	85–200	800	1190	Vollgummi	Nylon Single	66
	2120	2000	55–175	1150	1540	Vollgummi	Nylon Tandem	72
	2116-15	1500	85–200	1500	1890	Vollgummi	Nylon Tandem	97
	2116-18	1200	85–200	1800	2190	Vollgummi	Nylon Tandem	100
	2116-20	1000	85–200	2000	2390	Vollgummi	Nylon Tandem	112
	2122	2000	85–205	1150	1550	Polyurethan	Polyurethan Tandem	117

**Garantie**  
für Gabelhubwagen 2 Jahre.