

**Artikelnummer:** 129954

**Kurzbeschreibung:** Handkarren met boorden, 2 as, 930 x 535 mm

**Langbeschreibung:** Handkarren met boorden, 2 as, 930 x 535 mm: Gemaakt van stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm), stevig gelast. Wielen met luchtbanden. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Met draaischamelbesturing. Dissel met veiligheidshandgreep en automatische, gedempte terugkeer naar de rustpositie. Automatische parkeerrem die op de voorwielen werkt. Vloer van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Leuninghoogte: 220 mm
- laadoppervlak: 930 x 535 mm
- Buitenafmetingen: 1170 x 600 mm
- Hoogte laadoppervlak: 350 mm
- Draagvermogen: 400 kg
- Wiel a<sup>m</sup>: 260 x 85
- Eigen gewicht: 47 kg

