

Artikelnummer: 129982

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg



Langbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg: De zware aanhanger met zijn 2-assige draaischamelbesturing en massief rubberen banden is geschikt voor de meest uiteenlopende transporttaken. Met een draagvermogen van 3000 kg is deze zware aanhanger ook bestand tegen problematische lasten. Deze zware aanhanger heeft op alle vier de hoeken buishulzen waarin scepters, platformpoorten, enz. kunnen worden geplaatst om een grote verscheidenheid aan objecten te vervoeren. Het basisframe is gemaakt van een gepulseerd T-profiel (80/80/8 mm). Het laadoppervlak van 2000 x 1000 mm bestaat uit een stabiele, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat, die met een weerbestendige 25 mm dikke OSB-plaat is voorzien van een onderlaag en voor een enorme stabiliteit zorgt. Het snelwisselsysteem voor de trekstang heeft een veiligheidssluiting, de aanhangerkoppeling heeft een pen met een diameter van 30 mm. De 2-assige draaischamelbesturing van deze zware aanhanger is enorm wendbaar dankzij een kogeldraaikrans en is bovendien onderhoudsarm. Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). De levering omvat een gebruiksaanwijzing, een onderdelenlijst en een onderhoudsplan. Technische details

- Basisframe van T-profiel 80 / 80 / 8 mm, impulsbelast.
- Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, etc.
- Stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat met een stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat
- Zeefdrukplaat met weerbestendige onderlaag, 25 mm OSB-plaat, 25 mm OSB plaat
- Snelwisselsysteem voor de trekstang met een valbeveiliging met valbeveiliging
- Aanhangwagenkoppeling met pen \varnothing 30 mm
- 2-assige draaischijfbesturing met kogeldraaikrans, wendbaar, onderhoudsarm, met kogelgelagerde draaischijf
- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-verklaring van overeenstemming volgens richtlijn 2006/42/EG
- Max. Rijsnelheid: 6 km/u
- Laadoppervlak: B 2000 x D 1000 mm.
- Laadhoogte: 560 mm
- Banden: 460 x 140 mm
- Draagvermogen: 3000 kg
- Eigen gewicht: 287 kg
- Incl. bedieningshandleiding, onderhoudsplan, onderdelenlijst en onderhoudsplan

