

Großrohrdose

# U 120 K GRO-2

## U 120 K GRO-2

### Großrohrdose

Artikelnummer: 97371201

Maße: 74 x 122 mm

Großrohr-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 6,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung Halogen max. 6,5 W, Lampenleistung LED max. 3 W Der Einsatz der U120 als Leuchteneinbaueinheit in großen Bauteilen, wie Elementdecke oder Filigrandecke, entspricht nicht dem anerkannten Stand der Technik. Die dort zulässigen Verlegetoleranzen erlauben grundsätzlich keinen präzisen Einbau.

**2-teilig, mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

### Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

### Abmessungen

Länge:	74 mm
Höhe:	122 mm

### Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
---	--------

## Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	--------------------------------------

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

---

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

---

## Zubehör

- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [92510001 - HW VD-67 - Verschlussdeckel](#)
- [97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
- [97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
- [97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
- [97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
- [97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
- [97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)
- [97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)
- [97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)
- [97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)
- [97912101 - DH 115-M5 - Deckenhaken](#)
- [97915501 - WED - Weitedorn](#)
- [97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
- [97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)