

**Artikelnummer:** 76043

**Kurzbeschreibung:** Klappbodenbehälter FB 500, rot

**Langbeschreibung:** Klappbodenbehälter FB 500 mit Gummifederung: Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus. Eine Gummifederung dämpft ruckartiges Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Aufnahmen für Stapler und Kran. 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar. Mit 4 Kranösen ( $\varnothing$  40 mm). 3-fach stapelbar. Einfahrbügel passend für Gabelzinkenquerschnitt 185 x 75 mm, Gabelabstand: Inhalt 0,5 - 1,0 cbm = 415 mm, Inhalt 1,5 - 2,0 cbm = 615 mm. Zinkenlänge mindestens 1100 mm Oberfläche: Lackierungen wahlweise in Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder in feuerverzinkter Ausführung nach EN ISO 1461 0,50 cbm (FB 500) Maße: L 800 x B 1200 x H 860 mm Tragfähigkeit: 1000 kg Gewicht: ca. 125 kg (lackiert), 135 kg (verzinkt)

Abb. mit  
Zentrierwänden



**EAN/GTIN:** 4052462007062