

Artikelnummer: 97809

Kurzbeschreibung: Aluminium-Überfahrbrücke
Typ SKB, Typ 1, 48 kg

Langbeschreibung: Aluminium-Überfahrbrücke
Typ SKB: Traglast: 4000 kg seitenschiebbar
Fahrfläche rutschfest Stahlteile verzinkt
Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil
angeschweißt Montageanleitung liegt bei
einheitliche Breite: 1500 mm Typ 1 Ma sse: L 565 x
H 70 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 48 kg Typ 2
Ma sse: L 815 x H 100 mm, Tragkraft: 4000 kg,
Gewicht: 56 kg Typ 3 Ma sse: L 1065* x H 130 mm,
Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 72 kg Typ 4 Ma sse: L
1315* x H 165 mm, Tragkraft: 3000 kg, Gewicht: 84
kg Typ 5 Ma sse: L 1565* x H 195 mm, Tragkraft:
3000 kg, Gewicht: 94 kg *mit Federhebwerk Die erforderlichen Führungsschienen sind
nur in vollen Metern lieferbar (1000, 2000 und 3000 mm Länge). Bitte bei Ihrer Bestellung
angeben!

EAN/GTIN: 4045012019301

