

## Helge Nyberg

### Betriebsfahrrad

#### Ergobjörn Modell 20

Ladefläche Länge x Breite 520 x 610 mm, Ladefläche: Plattform aus Holz mit Geländer, 3 Räder, mit Elastik-/Luft-Bereifung

Artikelnummer: 146201



HelgeNyberg AB



## Helge Nyberg Betriebsfahrrad Ergobjörn Modell 20

Betriebsfahrrad

- höhenverstellbarer Sattel
- Lenker mit Gummigriffen und Klingel
- Pedale mit Reflektoren
- Nabenbremse
- Ladefläche Länge x Breite 520 x 610 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Ladefläche: Plattform aus Holz mit Geländer
- Lenker mit Gummigriffen und Klingel
- Rahmen aus Stahlrohr Ø 22 mm mit Glanzverzinkung
- 3 Räder
- mit Elastik-/Luft-Bereifung

### Technische Details

Transportgerät	Transportfahrzeug	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz mit Geländer
Fahrzeugtyp	Betriebsfahrrad	Räder	3 Stück

Bremsentyp	Nabenbremse	Rollen Anzahl / Art	3 Räder
Fahrzeug Ausstattung	Lenker mit Gummigriffen, Klingel	Bereifung	Elastik-/Luft
Sattel	höhenverstellbar	Rad-Ø	200 mm
Pedale Ausstattung	Reflektoren	Radlager	Kugellager
Traglast pro Ebene	50 kg	Material Rahmen	Stahlrohr Ø 22 mm
Ladeflächenlänge	520 mm	Oberfläche Rahmen	glanzverzinkt
Ladeflächenbreite	610 mm	Gewicht	44 kg
Ladehöhe	270 mm		