

Cemo Kraftstoffrolley

Inhalt 60 l, mit Handpumpe und Zapfventil, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 530 mm

Artikelnummer: 220831



Cemo Kraftstoffrolley

Kraftstoffrolley

- Inhalt 60 l
- mit Handpumpe und Zapfventil
- Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 530 mm
- Schlauchlänge 2,7 m
- Behälter aus Polyethylen
- mit Hebe- und Ziehgriff
- Unterbau 2 Räder
- nach ADR 1.1.3.1 c)

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Tankanlage	Griff	Hebe- und Ziehgriff
Tankanlagentyp	Kraftstoffrolley	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Bedienung	manuell	Rad-Ø	240 mm
Inhalt	60 l	Höhe	380 mm
Tankanlage Ausstattung	Handpumpe und Zapfventil	Länge	900 mm
max. Förderleistung l/min	25 l/min	Breite	530 mm
Schlauchlänge	2,7 m	Zertifizierung	ADR 1.1.3.1 c)

Material Behälter Polyethylen

Gewicht 18 kg

Zubehör

220836



Durchflussmengenmesser für Kraftstofftrolley, Messbereich 7 - 120 l/min, Anschluss 1" innen und außen

Dazu passt auch ...

200237



Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel

201012



Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz

221116



Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8

504444



Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm

525760



Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm