



Mehrweg-Behälter

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. Maßlich auf die Europalette abgestimmt, Rollenbahn geeignet, verplombbar, stapelbar und nestbar. Bis zu 75 % Volumeneinsparung beim Leertransport durch raumsparendes Ineinanderschachteln der Leerbehälter. Die anscharnierten Deckelhälften fallen seitlich senkrecht nach außen. Glatte Oberflächen zur leichten Reinigung.

- Aus bruchfestem Polypropylen, Farbe blau
- Temperaturbeständig von -20 bis +90° C



Ergonomische Griffe



Glatte Oberflächen



Aushebesicherungen



Polypropylen

Länge x Breite mm	310 x 200	410 x 300						610 x 400					800 x 400	
Höhe mm	170	190	240	290	340	190	240	290	340	440	340	440		
Inhalt Liter	5	16	18	22	27	29	38	47	58	74	76	100		
L x B innen (oben) mm	249 x 171	349 x 271	349 x 271	349 x 271	349 x 271	540 x 371	740 x 367	740 x 367						
Höhe innen mm	130	151	203	253	302	149	199	249	299	399	303	403		
Traglast / Auflast kg	15 / 100	14 / 150	20 / 150	25 / 150	25 / 150	25 / 200	30 / 200	30 / 200	35 / 200	35 / 200	35 / 200	35 / 200		
	201599	201600	201601	201602	201604	208965	201606	201607	201608	201609	201610	201611		
1 Stück	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
ab 10 Stück	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Preis pro Stück														

Direkt mitbestellen

Plomben, VE = 500 Stück

201626

--- Etikettentaschen, VE = 10 Stück

201627



Großvolumen-Mehrwegbehälter

Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox in Einem. 3 Bodenvarianten mit einer Traglast bis 200 kg. Rollenbahn geeignet, mit Deckel stapelbar, ohne Deckel nestbar. Wahlweise mit glattem Boden oder mit Kufen für einen leichten Transport, offen oder mit anscharniertem Klappdeckel.

- Aus bruchfestem Polypropylen, Farbe blau
- Auflast bei Behältern mit Deckel 300 kg
- Höhe bei Ausführung mit Deckel +30 mm



Standardboden
Traglast bis 50 kg



Rippenboden
Traglast bis 75 kg



Doppelboden
Traglast bis 200 kg

Boden	glatt		mit Kufen	
Länge x Breite mm	800 x 600		800 x 600	
Höhe mm	323	423	423	523
Inhalt Liter	115	153	109	147
offen	Standardboden	209380	209381	-
	Traglast 50 kg	---	---	---
	Rippenboden	209384	209385	209386
	Traglast 75 kg	---	---	---
	Doppelboden	209389	209390	209391
	Traglast 200 kg	---	---	---
mit Deckel	Standardboden	209393	209394	-
	Traglast 50 kg	---	---	---
	Rippenboden	209397	209399	209400
	Traglast 75 kg	---	---	---
	Doppelboden	209403	209404	209405
	Traglast 200 kg	---	---	---

Direkt mitbestellen

Plomben, VE = 500 Stück

509604

Etikettentaschen, VE = 10 Stück

201627



Polypropylen