

Artikelnummer: 73624

Kurzbeschreibung: Kippbehälter Typ GU, 500 Liter, grau

Langbeschreibung: Kippbehälter Typ GU, 500 Liter: Für Einsätze, bei denen niedrige Bauhöhe zählt, z.B. an Maschinentischen, Stanzen usw. Günstiger Kippwinkel bewirkt restlose Entleerung. Entriegelung vom Staplersitz über Zugseil. Durch Absenken des Hubgerüstes wird der Behälter in die Ladeposition zurückgebracht. Mit Abrutsch- und Ausklingsicherung. Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Rand verstärkt Farben: Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 500 Liter Außenmaße: L 1440 x B 780 x H 680 mm Tragkraft: 1000 kg Gewicht: lackiert 121 kg, verzinkt 133 kg CE-Zeichen TÜV-geprüft Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweißung des Behälters (siehe Zubehör)



EAN/GTIN: 4052462002050