



## Hammertacker A54

- Material: Stahl
- Heftungsart: tackern
- Befüllungsart Klammernmagazin: Unterlademechanik
- mit Pufferplatte, welche die zu bearbeitende Oberfläche beim Aufprall schützt
- Klammermagazinkapazität: 150 Klammern
- Gewicht: 0,94 kg
- Maße: (B)305 x (T)35 x (H)78 mm
- passende Heftklammern: 140/6-12 mm

### Anwendungsbeispiele:

- zum Sichern und Befestigen von Bodenunterlagen, Teppichunterlagen, Isolierungen, Plastikplanen oder Unterspannbahnen
- ideal auch für den Außeneinsatz
- für Anwendungen in der Dachindustrie

### für wen geeignet:

- für Installateure
- für Dachdecker
- für Teppichleger und Raumausstatter



Hammertacker A54

Detailansicht: zeigt den Kopf des Hammertackers A54

Detailansicht: zeigt die Unterseite mit Pufferplatte



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Hammertacker A54	orange / schwarz		1173	65900050
Zubehör: Heftklammern 140/10	Edelstahl	5.000 Stück	0477	65900036
	verzinkt	2.000 Stück	0347	65900027
	verzinkt	5.000 Stück	0342	65900022
Zubehör: Heftklammern 140/12	Edelstahl	2.000 Stück	1220	65900054
	verzinkt	2.000 Stück	0348	65900028
	verzinkt	5.000 Stück	0343	65900023
Zubehör: Heftklammern 140/6	Edelstahl	2.000 Stück	0345	65900025
	verzinkt	5.000 Stück	0340	65900020
Zubehör: Heftklammern 140/8	Edelstahl	2.000 Stück	1216	65900051
	verzinkt	2.000 Stück	0346	65900026
	verzinkt	5.000 Stück	0341	65900021