

BS-ROLLEN roulette fixe

force 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

Numéro d'article: 503639



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 600 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75 mm, Ø trou des vis 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	255 mm
charge	600 kg	longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	polyuréthane	trou de moyeu	20 mm
Ø de roue	200 mm	largeur de roue	50 mm

matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	2,4 kg

Accessoires

503850



volant, force 800 kg, bandage polyuréthane, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés