

Saladette KBS 450

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Abgewinkelter Deckel, Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter Maschinenblende. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Ideals als Zusatzgerät oder für kleine Küchen die auf eine Saladette nicht verzichten können.

Artikel-Nr.: 340214
GTIN: 4059395003345



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Türanschlag rechts
- Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Technische Daten:

Geräteart	Saladette
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	438 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	882 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1

Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 1/1
Bestückungsmöglichkeit	1x GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,125 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	42 kg
Serienzubehör	
Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2	Paar kipp sichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	38 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt 109 l

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.