

Kraftmessdose Simplex II Messbereich 0 - 10 kN / 10 N mit Digitalmanometer



Kraftmessdosen SIMPLEX mit Digitalmanometer; Messdose: VA-Stahl, 2 Gewinde M6 im Gehäuseboden, Lochkreis Durchmesser 55 mm bis Messbereich 0-40 kN, Lochkreis Durchmesser 75 mm für die Messbereiche 0-60 kN und 0-100 kN; Option: Ausgleichscheibe mit Durchmesser D1 und Höhe 5 mm, erforderlich für freiliegende Auflage des Digital-Manometers bei horizontaler Anwendung; Lieferung: mit Werkskalibrierschein, im Kunststoffkoffer; Weitere Kraftmessdosen bis 600 kN auf Anfrage

Marke:	METRON
Messbereich:	0-10000 Knoten (Geschwindigkeit)
Ziffernschrittwert:	10 Newton
Messdose Außen-Ø D1:	75 Millimeter
Kolben-Ø D2:	45 Millimeter
Höhe H:	30 Millimeter
Ausgleichsscheibe, Höhe H:	- Millimeter