


## ASSMANN Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu

AK-610201-100-E  
EAN 4016032301448



**Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25 St/Bu, 10.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be**

**Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung**

- AWG: 26
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker

- Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Schirmung: ungeschirmt
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
- Länge: 10 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	10	8,60	35,00	22,00	26,00	20.020,00
Innen-VPE	1	0,86	6,00	20,00	26,00	3.120,00
Einzel-VPE	1	0,86	26,00	20,00	6,50	3.380,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,68	18,00	19,00	6,00	2.052,00

Weitere Anwendungsbilder:

