

Information produit

70 01 140 EAN

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749



- La nouvelle génération Knipex de la classique aux qualités encore améliorées
- Transmission optimisée de la puissance pour une performance de coupe 20 % supérieure par rapport au modèle précédent
- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	70 01 140 EAN
EAN	4003773021988
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	120 g
Dimensions	140 x 50 x 14 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,8 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

