

Productinformatie

81 03 250

Sifon- en connectorentang

DIN ISO 8976



- Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters
- Voor sifons, kunststof buizen en connectoren tot Ø 80 mm
- Robuust, zeer belastbaar
- Met getande bekken; tot Ø 80 mm
- Ideaal om sifonschroefverbindingen, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken
- Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers
- Om slangen voorzichtig los te maken op pijpverbindingen en van filterpatronen
- Optimale hechting op vuil-, olie- en vetvrije oppervlakken
- 25-voudig verstelbare doorgestoken scharnier
- Ergonomische beengemetrie
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	81 03 250
EAN	4003773078487
Tang	verchromd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	355 g
Afmetingen	250 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit spanwijdte (diameter)	Ø 25 – 80 mm
Instelposities	25

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



