

## Termékinformációk

# 87 51 250

### KNIPEX Cobra® ES

Vízpumpa-fogó, különösen keskeny

DIN ISO 8976



- Ideális szerviz és fenntartási munkához, autójavításnál és az iparban
- Hosszú, csúcsos pofák
- Különösen jól hozzá lehet férni a munkadarabhoz, mivel keskeny a gyártási alakzat a fej és csukló teljes területén
- Biztonságos fogantyú lapos darabokon is, a három pontos felfekvés miatt
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- Előnyös áttétel: optimális erőátadás
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Általános

Cikkszám	87 51 250
EAN	4003773061267
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	328 g
Méretek	250 x 43 x 16 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

### Műszaki jellemzők

beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 1/4
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	34 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 32 mm
Max. párhuzamos nyitás mm-ben	37 mm
Max. fogásmélység	42 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Optimális hozzáférés a munkadarabhoz. Ideális a szervizhez és karbantartáshoz, gépjávitáshoz, járművekhez és az iparban igen keskeny kiviteli alak az összes fej- és csuklóterületen (a hagyományos vízszivattyú fogókhöz képest)

