

Bauer verrijdbare opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 615 x 800 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 104841



Bauer Verrijdbare opvangbak

verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 200 l
- hoogte x breedte x diepte 615 x 800 x 800 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem









| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak | oppervlak | gelakt |
| type opvangbak | verrijdbare opvangbak | kleur | geeloranje // RAL2000 |
| opslagplaats | onderdak | opvangbak uitrusting | rooster |
| opvangvolume | 200 l | materiaal rooster | staal |
| capaciteit | 1 x 200 liter vat | oppervlak rooster | verzinkt |
| opslag | staand | constructies | duwbeugel |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | onderbouw | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| bouwwijze (toelating) | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | wieluitrusting | 1 zwenkwiel met rem |
| hoogte | 615 mm | onderrijdbaar | nee |
| breedte | 800 mm | verrijdbaar | ja |
| diepte | 800 mm | kleur uitvoering | geeloranje // RAL2000 |
| materiaal | staal | gewicht | 68 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 522632 |  | vatenbok, voor 1 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 355 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522633 |  | vatenbok, voor 2 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 755 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522634 |  | vatenbok, voor 3 x 60 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 1155 x 545 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522635 |  | vatenbok, voor 1 x 200 liter vat, hoogte x breedte x diepte 455 x 540 x 775 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 208879 |  | Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart |
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen |

| | | |
|--------|---|--|
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |