

fetra kastwagen

laadvlak lengte x breedte 1120 x 650 mm, onderstel in RAL5007
briljantblauw, onderbouwelementen:
1 werkblad, 2 kasten, met TPE-
banden

Artikelnummer: 119042



fetra
Transportgeräte



fetra Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 150 kg

kastwagen





- laadvlak lengte x breedte 1120 x 650 mm
- onderstel in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie
- onderbouwelementen: 1 werkblad, 2 kasten
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	kastwagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	1120 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	650 mm	elektrisch geleidend	nee

wagen uitrusting	1 werkblad, 2 kasten	wielstand	rechthoekig
kast	2 stuks	kleur	briljantblauw // RAL5007
hoogte	910 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
banden	TPE	garantie	10 jaar
wiellager	glijlager	gewicht	76 kg

Gerelateerde Producten

225608		anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1529 x 1066 x 96 mm, wandhoogte 1110 mm
225622		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 600 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar