

tandwieltakel

Premium PRO

trekbelasting 1500 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 1

Artikelnummer: 149420



Tandwieltakel Premium PRO

Draagvermogen 1500 kg

tandwieltakel Premium PRO





- trekbelasting 1500 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 8 x 24 mm
- behuizing van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9022 parelmoer lichtgrijs
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- bouwhoogte 460 mm
- breedte x diepte 150 x 190 mm
- hefkracht 36 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T

hijswerktuig	hijswerktuig	diepte	190 mm
hijswerktuigtype	takel	kettingelement	8 x 24 mm
trekbelasting	1500 kg	materiaal behuizing	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak behuizing	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig	kleur behuizing	parelmoer lichtgrijs // RAL9022
hefkracht	36 daN	materiaal haak	staal
aantal bundels	1 stuks	oppervlak ketting	galvanisch verzinkt
materiaal	staal	norm	DIN EN 818-7-T (lastketting)
bouwhoogte	460 mm	gewicht	16,8 kg
breedte	150 mm		

Gerelateerde Producten

149409		1 meter extra hefhoogte voor tandwieltakel, voor 1 meter extra hefhoogte met 1500 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
999337		aluminium portaalkraan, draagvermogen 1000 kg, zijdelen in-/uitklapbaar