

## Rollcart vierwandwagens

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 670 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
wanden (massief), constructie in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 158003



## Rollcart Vierwandwagen

draagvermogen 500 kg

vierwandwagens












- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 670 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 4 wanden (massief)
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	vierwandwagens	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	285 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	200 mm

breedte laadvlak	670 mm	hoogte	990 mm
materiaal platform	hout	lengte	1170 mm
constructies	4 wanden (massief)	breedte	700 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	49 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar