

## Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 10 x 200 liter vat,  
opslag staand, hoogte x breedte x  
diepte 830 x 3130 x 1390 mm, 1  
niveau(s) met vloerrooster, onder 1  
opvangbak per veld,  
bodempvangbak met 450 l  
opvangvolume, opvangbak van  
staal verzinkt met lak in RAL 5015  
hemelsblauw



Artikelnummer: 200663



## Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

### voor staande vaten

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor maximaal 10 x 200 liter vat, opslag staand
- hoogte x breedte x diepte 830 x 3130 x 1390 mm
- 1 niveau(s) met vloerrooster, onder 1 opvangbak per veld
- vak breedte x diepte 3100 x 1300 mm
- frame gelast
- bodempvangbak met 450 l opvangvolume
- met hijsogen voor leeg transport
- opvangbak van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische



ventilatie vereist



## Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype (onderste ni	1 opvangbak per veld
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	opvangvolume vloeropvangbak	450 l
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	stelling uitrusting	hijsgogen
stellingveld	grondveld	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	materiaal verwerking	gelast
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak legbord	verzinkt
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
opslagniveaus	1 stuks	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit	10 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
opslag	staand	kleur traversen	blauw // RAL 5015
hoogte	830 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
breedte	3130 mm	type deur	zonder deur
diepte	1390 mm	bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten
vakbreedte	3100 mm	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
vakdiepte	1300 mm	levering	voorgemonteerd
gebruik	eenzijdig	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
legborden / schappen aantal	1 stuks	gewicht	505 kg
legbord-/niveautype	vloerrooster		

## Gerelateerde Producten

700173  Stapelaar-/Kraanontlading

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm