

PE-opvangbak

voor 3 x 220 liter vat, opvangvolume 225 l, hoogte x breedte x diepte 210 x 1870 x 870 mm, Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen, glad legbord



Artikelnummer: 201220

Opvangbak

voor vaten

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 3 x 220 liter vat
- opvangvolume 225 l
- hoogte x breedte x diepte 210 x 1870 x 870 mm
- van hogedruk polyethyleen
- Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen
- glad legbord



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	870 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
opvangvolume	225 l	materiaal rooster	polyethyleen
capaciteit	3 x 220 liter vat	onderbouw	glad legbord

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	210 mm	gewicht	77 kg
breedte	1870 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm