

## Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 550 x 170 mm, met inhangbare draagarmen voor transport via de trap, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met massief rubber-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 202897



## Rollcart Steekwagen met draagarmen

### Draagvermogen 250 kg



steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 550 x 170 mm
- met inhangbare draagarmen voor transport via de trap
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1200 x 650 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	steekwagen	wiel-ø	250 mm
draagvermogen	250 kg	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal	wiellager	wiellager
materiaal verwerking	gelast	veiligheidsgreep	ja
breedte schep	550 mm	hoogte	1200 mm
diepte schep	170 mm	breedte	650 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
steekwagen uitrusting	inhangbare draagbalken	gewicht	20 kg

## Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm