

## Cemo plateau roulant

Pour 1500 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 1552 x 1122 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes avec blocage de rotation et de pivotement



Numéro d'article: 203949

## Cemo Châssis roulant pour bac grand volume

plateau roulant

- Pour 1500 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre
- plateau longueur x largeur 1552 x 1122 mm
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes avec blocage de rotation et de pivotement
- avec bandage polypropylène

### Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	surface	galvanisé
type de rouleur	plateau roulant	barre directrice	non
pour type de récipient	bac grand volume	pneumatique	polypropylène
pour contenants	1500 l	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	1552 mm	équipement roue	2 roulettes avec blocage de rotation et de pivotement
largeur de plateau	1122 mm	Poids	42 kg
matériau	acier		

