

veiligheidsrolcontainer nestainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1890 x 820 x 725
mm, nuttige hoogte 1600 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 1 openslaande deur,
dak, frame van staal galvanisch
blauw verzinkt, platform van
draadgaas met veertechniek, Met
elastiek-banden op polyamide-velg



Artikelnummer: 219933



Nestbare veiligheidsrolcontainer nestainer®



veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1890 x 820 x 725 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, dak
- dak met kunststof plaat als regenbescherming
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas met veertechniek
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op polyamide-velg

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
type wagen	veiligheidsrolcontainer	platform uitrusting	veertechniek
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, dak	materiaal onderstel	staal
constructies functie	dak met kunststof plaat als regenbescherming	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
hoogte	1890 mm	banden	elastiek
lengte	820 mm	materiaal velg	polyamide
breedte	725 mm	diameter wiel	125 mm
nuttige hoogte	1600 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	ja	plafond	ja
platform constructie	doorbroken	gewicht	69,1 kg
materiaal platform	draadgaas		

Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs