

tafelwagen

draagvermogen 250 kg, 2 niveaus met houten plaat, onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, met rubber-banden



Artikelnummer: 224736

Tafelwagens

de goedkope allrounder voor kantoor, magazijn en werkplaats

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- hoogte x lengte x breedte 890 x 1140 x 500 mm
- met 2 legborden
- duwbeugel hoog
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- behuizing van staal
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	2 duwbeugels
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	250 kg	schuifbeugel	2 stuks
etages aantal	2 stuks	uitrichting duwbeugel	hoog
etagetype	houten plaat	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen etage	50 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
etage-inrichting	recht	banden	rubber

wagen uitrusting	legborden	materiaal behuizing	staal
hoogte	890 mm	wiel-ø	100 mm
lengte	1140 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte	500 mm	oppervlak	kunststof coating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	levering	gedemonteerd
euronorm	nee	gewicht	21 kg