


Rhewa système de pesée par comptage 83sigma-036-2/150

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 500 x 400 mm,
plage de pesage de 2 à 150 kg,
balance compteuse de 0 à 1,5 kg,
Lisibilité par incréments de 50 g,
Balance de référence 0-1,5 kg/0,5 g

Numéro d'article: 236311








Rhewa système de pesée par comptage 83sigma-036-2/150

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 500 x 400 mm
- plage de pesage de 2 à 150 kg, balance compteuse de 0 à 1,5 kg
- Lisibilité par incréments de 50 g
- Balance de référence 0-1,5 kg/0,5 g
- avec les fonctions étalonnage, addition, fonction de commande, remplissage, étiquetage de prix, statistiques
- affichage LCD avec deuxième affichage, interfaces RS232, balance de référence sur le trépied

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| type de balance | système de pesée par comptage | lisibilité | 50 g |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | Lisibilité balance de référence | 0,5 g |
| largeur de plateforme | 500 mm | balance fonctions | étalonnage, addition, fonction de commande, remplissage, étiquetage de prix, statistiques |
| profondeur de plateforme | 400 mm | équipement balance | affichage LCD avec deuxième affichage, interfaces RS232, balance de référence sur le trépied |
| plage de pesage | 2-150 kg | étalonnage | oui |
| Plage de pesage balance de référ | 0-1,5 kg | Poids | 18 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215669 |  | ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron |
| 215859 |  | bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron |
| 216466 |  | papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m², en marron |
| 217113 |  | couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |