

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 590 kg, diameter x breedte 100 x 38 mm, naaf lengte x Ø 41 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502918



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 590 kg
- diameter x breedte 100 x 38 mm
- naaf lengte x Ø 41 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	145 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaflengte	41 mm
draagvermogen	590 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	38 mm

wiel-ø	100 mm	loopvlak eigenschap	geluiddempend
materiaal velg	gietijzer	lengte plaat	138 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	4,7 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken